

„L” epoxigyanta

Rend.sz.: 73 63 49

A gyanta modellépítésben használható, folyékony, oldószer- és töltőanyagmentes lamináló gyanta, amely üveg-, aramid- és szénhidrogénanyag-szálak impregnálására szolgál.

Feldolgozás S+L hárterekkel. A szilárdsági értékek azonosak a német motoros és vitorlázórepülő modellekre vonatkozó légiközlekedési szabványban foglaltakkal. A rendszer az alacsony felületi feszültség következtében jó töltőanyagfelvételt mutat. Nagyon jól átitatja az erősítő szálakat.

Az „L” epoxigyanta kiválóan alkalmas a leggyakrabban használt anyagok, pl. fa, szivacs, műanyagok és fémek ragasztására. A rendszer öntvények és elektronikus építőelemek kiöntésére is használható (hőképződést figyelembe kell venni.)

Tárolás: sötét, 15 °C-nál magasabb hőmérsékletű helyen, kb. 12 hónapig.

Figyelmeztetés:

R 36/38: A szer izgathatja a szemet és a bőrt.

R 43: A bőrrel való érintkezés a szerrel szembeni érzékenységet idézhet elő.

Biztonsági tudnivalók:

Ha a bőrrel érintkeznek, azonnal le kell mosni, bő vízzel és szappannal. A szerrel való munka közben megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget/arcvédőt kell használni.