

Ablakriasztó gonggal

Rend.sz.: 75 06 61

Rendeltetés:

Az ablakra vagy ajtóra egyszerűen felszerelhető készülék riasztó hanggal hatásos védelmet biztosít illetéktelen behatolással szemben, illetve az ajtó nyitásakor gonggal jelzi, hogy valaki belépett. Az aktiválás mágneskontaktussal történik.

Tápfeszültség három gombelemről.

A készüléket nem szabad átalakítani.

Biztonsági tudnivalók:

- **Az előírások be nem tartásából származó hibákra és károokra a garancia nem érvényes.**
- A készülék és a gombelemek nem valók gyerekek kezébe. Fennáll a veszély, hogy a gyerekek lenyelik az elemeket!
- A kimerült gombelemeket ne dobja a háztartási szemétkbe.
- **Vigyázat! A gong hangja erős! Ne hagyja hosszabb ideig szólni, károsíthatja a hallást.**

A riasztó működtetése:**a) Elemcsere**

Ha a riasztó hang halkul, ki kell cserélni az elemeket.

Nyissa fel a készülék elején lévő elemtartót. Vegye ki a gombelemeket, és tegyen be három hasonló típusú új elemet. Ügyeljen a polarításra: az elemtartóban a „+” ill. „-” pólus jelölve van.

Ezután zárja az elemtartót.

b) Felszerelés:

A riasztó fő egységét (a nagyobbik részt) rögzítse a hátoldalán lévő ragasztócsíkkal az ablak vagy ajtó keretére.

A mágneses érintkezőt ragassza fel az előbbivel párhuzamosan az ablakra illetve az ajtóra.

Ügyeljen arra, hogy a riasztón ill. a mágneskontaktuson lévő három kis bemélyedés azonos magasságban, teljesen egy szinten legyen, és a mágneskontaktus a fő egységtől balra legyen felszerelve (esetleg alkalmazzon távtartót vagy forgassa el a riasztót 180 fokkal).

Vegye figyelembe, hogy a két egység maximális távolsága 8mm lehet.

c) Üzembe helyezés:

A készülék oldalán lévő kapcsoló három állásba tolható:

CHIME	egyszeri gong-jelzés az ajtó nyitásánál
OFF	a riasztó kikapcsolt állapotban van
ALARM	tartós, erősödő - gyengülő riasztó hang.

Műszaki adatok:

Tápfeszültség	4,5 VDC (3 db LR44/AG13 gombelemről)
Áramfelvétel	riasztó/gong max. 120 mA (készenléti állapotban 2uA)
Hangerő	kb. 100 dBA
Méretetek:	fő készülék: 70x25x24 mm mágnes: 40x15x15 mm