

stabo TFA 100

Ajtó/ablak riasztó

Fontos

A készülék üzembe helyezése előtt olvassa át figyelmesen és teljes egészében a kezelési útmutatót. Gondosan őrizze meg ezt az útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz.

Alkalmazási területe

A TFA 100 riasztó ajtók és ablakok akusztikus felügyeletére szolgál.

Az elemről üzemeltetett riasztó adót csavarral vagy ragasztószalaggal kell az ajtóra/ablakra, a mágneset pedig a keretre felerősíteni. Az ajtó vagy az ablak illetéktelen felnyitásakor a mágneses érintkezés megszakad, és 90 másodpercen keresztül egy hangos riasztás hangzik el (kb. 90 dB).

Két riasztási funkció áll rendelkezésre:

Azonnali riasztás (ha jelen vagyunk) vagy **késleltetett riasztás** (a távollét alatt). A késleltetett riasztásnál kb 12 másodperc áll rendelkezésre a helyiség elhagyására/a helyiségbe belépésre.

A riasztó adót kapcsoló kulccsal lehet be- illetve kikapcsolni.

Szállítás tartalma

Riasztó adó, mágnes
2 kapcsoló kulcs, rögzítő anyagok, 3 db mikroelem, használati útmutató

Biztonsági tudnivalók:

A TFA 100 csak beltéri használatra van szánva, a készüléket ne tegye ki a szabadban az időjárás hatásainak!

Óvja a készüléket a nedvességtől, víztől, forróságtól és erős rázkódásoktól.

A készüléket nem szabad módosítani, vagy átépíteni!

Nem való gyerekek kezébe: ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszhassanak a készülékkel, vagy apró alkatrészeivel (lenyelésveszély).

Ne tegye ki magát vagy másokat hosszabb ideig a riasztó hangjelzés hatásának (halláskárosodás veszélye).

Elővigyázatosság szükséges: kis gyerekeknél, hátrányos helyzetű embereknél vagy állatoknál, mivel a riasztás esetleg sokkot vagy pánikot okozhat!

Az elemek veszélyes hulladéknak számítanak, és nem valók a háztartási hulladék közé. Az elemek savakat tartalmaznak, amelyek marási sérüléseket okozhatnak! Elemet nem szabad rövidre zární és tűzbe dobni!



Szerelés

A TFA 100 jobbra vagy balra nyíló ajtókra/ablakokra alkalmas.

A felerősítéshez az alapfelület anyagától függően használja a mellékelt csavarokat vagy a ragasztószalagot. A riasztót és a mágneset először ideiglenesen rögzítse, és a végleges szerelés előtt próbálja ki a TFA 100 működőképességét a tervezett helyen!

Fontos tanácsok: A mágnesen lévő nyíl közvetlenül a riasztóberendezés házára lévő jelölésre kell mutasson. Ügyeljen arra, hogy a köztük lévő távolság a lehető legkisebb legyen (max. 15 mm, fém alapfelületen pedig max. 10 mm). Ha a riasztó és a mágnes között a magasságkülönbség túl nagyra adódna, használjon megfelelő távtartót.

Rögzítse a riasztó jeladót (körülbelül szemmagasságban) az ajtóra/ablakkeretre, lehetőleg az éléhez közel. Csuport ajtó/csuport ablak mellett rögzítse a mágneset függőlegesen, megfelelő magasságban a keretre.

Csavarozás (fa esetében): A riasztást adó tartólemezéjét húzza lefelé ki, és erősítse fel (fúrósablon mellékelve) a súllyesztett fejű csavarral. Kattintsa rá a tartólemezre a házat és rögzítse egy második csavarral (furat az elemtartó rekeszben).

Lazítsa meg óvatosan a mágnes tartólemezéjét és erősítse fel a fennmaradt két csavarral. Helyezze fel a felcsavarozott tartólapra.

Ragasztószalag (üveg, műanyag, alumínium): A ragasztószalag alatti alapfelület tiszta, zsírmentes és száraz kell legyen. Válassza le a védőfóliát és először nyomja erősen rá a riasztóra/mágnesre majd ezután rögzítse a készüléket/mágneset a felszerelési helyen.

Üzembe helyezés

Az elemek behelyezése .

A kapcsoló kulccsal állítsa a kapcsolót AUS (KI) állásba!

Nyomja meg az elemtartó rekesz fedelét és húzza lefelé le. Helyezze be a 3 db mikro elemet, ügyelve közben a +/- jelölésekre.

Zárja vissza az elemtartó rekeszt.

Csak jó minőségű alkáli elemeket használjon. Rendszeresen ellenőrizze a riasztó működőképességét és 12 hónaponként cserélje ki az elemeket. Mindig az **összes** elemet cserélje.

A riasztási funkciók aktiválása/deaktiválása

Azonnali riasztás aktiválása.

Csukja be az ajtót/ablakot.

Állítsa a funkciókapcsolót a  állásba.

A kapcsoló kulccsal állítsa a kapcsolót **AN (BE)** állásba. A LED röviden, zöld színben felgyullad.

Az ajtó/ablak nyitása azonnali riasztást vált ki: a hangjelzés 90 másodpercig szól, (ez alatt az idő alatt a riasztó hangjelzés a kapcsoló kulccsal kikapcsolható). A riasztás után a LED zölden villog. Miután az ajtót/ablakot ismét becsukták, a riasztó funkció újra aktiválva van, de a LED továbbra is zölden villog (ez a riasztás jelzés a kapcsolókulccsal megszüntethető).

Késleltetett riasztás aktiválása

Csukja be az ajtót.

Állítsa a funkciókapcsolót a  állásba.

A kapcsoló kulccsal állítsa a kapcsolót **AN (BE)** állásba. A LED kb. 14 másodpercig zölden világít. Ez alatt az idő alatt újra kinyithatja az ajtót és riasztás kiváltása nélkül elhagyhatja a helyiséget.

Mihelyt a LED kialszik, a riasztási funkció aktiválva van.

Ha az ajtót ezután felnyitják, a LED vörösen világít, a riasztás csak 10 másodperc után hangzik el. Ez alatt az idő alatt beléphet a helyiségbe és a kapcsoló kulccsal megszakíthatja a riasztást (kulcsos kapcsoló **AUS (KI)** állásban).

Riasztási funkciók deaktiválása

A kapcsoló kulccsal állítsa a kapcsolót **AUS (KI)** állásba. A riasztási funkció ezzel ki van kapcsolva.

A riasztási funkció megváltoztatása

A riasztási funkció megváltoztatásához fordítsa a kapcsoló kulccsal a kapcsoló zárat **AUS (KI)** állásba, majd módosítsa a funkció kapcsolóval a riasztási funkciót és ezután fordítsa a kulcsos kapcsolót **AN (BE)** állásba.

A LED jelzések áttekintése

zölden világít (kb. 14 másodpercig): ez a késleltetett riasztásnál a riasztási funkció aktiválódásáig rendelkezésre álló idő

vörösen világít (kb. 10 másodpercig): A késleltetett riasztásnál ez az idő áll rendelkezésre a riasztás bekövetkezéséig.

zölden villog: Kiváltott riasztás; a visszaállításhoz a kulcsos kapcsolót **AUS (KI)** állásba kell kapcsolni.

Ápolási tanácsok

A készüléket csak egy száraz ruhával tisztítsa.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki belőle az elemeket.

Műszaki adatok

Áramfelvétel: max. kb. 45 mA
Feszültség: 4,5 V DC Elemek:3

db alkáli mikroelem

Riasztás hangerő: kb. 90 dB (A) / 0,30 m

Méret: 54 x 105 x 25 mm / 12 x 38 x 13,5 mm

Súly: kb. 60 g / kb. 10 g

Nyilatkozat

Ez a termék kielégíti az érvényben lévő: EN 61000-6-3:Június 2005 és EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 +Corr 2003 irányelvek

követelményeit. A megfelelés bizonyítást nyert.

Garancia

A törvényileg szabályozott szavatossági időtartam érvényes rá. A garancia kiterjed minden a vásárlás időpontjában fennálló gyártási és anyaghiba elhárítására, nem terjed ki a szállítási károkra, a szakszerűtlen használatból, mechanikai túlterhelésből, hő és

nedvesség behatásából, kifutott elemekből, hibás feszültségből eredő hibákra, a szállításra és szállítmányozási költségekre.

Gondosan őrizze meg a vásárlási bizonylatot !

Kizárás a szavatosságból

E használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért, valamint a következményi károkért nem felelünk.

A tévedés és módosítás jogát fenntartjuk. Copyright © 10 / 2007 stabo Elektronik GmbH



stabo Elektronik GmbH . Münchwiese 14 -16 . 31137 Hildesheim / Germany Tel. +49 (0) 5121-76 20 - 0 . Fax: +49 (0) 5121- 51 29 79
Internet: www.stabo.de . E-Mail: info@stabo.de