


## PSM-FO-POWERMETER

Rendelési szám: 2799539

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2799539>

optikai kábelmérő táska, optikai teljesítménymérő készülékkel,  
F-SMA-, B-FOC adapterekkel, referencia szálakkal és kezelési  
útmutatóval

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 126735
Csomag	1
Vámtarifa	90314990
Katalógusoldal információ	Oldal 333 (CAT-8-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.01.31



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

Hossz	115 mm
-------	--------

## Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

## Tartozékok

Termék

Típus leírás

Leírás

### Általános

2901560

PSM-FO-POWERMETER  
SCRJ-SET

Powermeter kiegészítő készlet SCRJ interfésszel ellátott készülékekhez, tartalma: 1 méter polimer referenciaszál (SC-Simplex F-SMA dugaszra), 1 méter HCS-GI referenciaszál (SC-Simplex B-FOC (ST<sup>®</sup>) dugaszra) és SCRJ kapcsolóelem

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;