

VS-SI-SD-IT

Rendelési szám: 1656550



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1656550>

Földelő csatlakozóaljzat, kizárólag a 1656482 és 1656495 cikkszámú szervizinterfészhez, műanyag, olaszországi kivitel

Kereskedelmi adat

| | |
|---------------------------|------------------------|
| EAN | 4 046356 029926 |
| Csomag | 1 |
| Vámtarifa | 85366990 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 619 (CAT-4-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.04.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozási keresztmetszet | 2,5 mm ² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 14 |
| Szín | szürke |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 60 °C |

Anyagadatok

| | |
|-------------------------------------|------|
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Elektronikaház anyaga | PA |
| Védettség | IP20 |

Jellemző villamos paraméterek

| | |
|-------------------------------|-------|
| Méretezési feszültség (III/3) | 250 V |
| Méretezési áram | 16 A |

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;