Kivonat az online katalógusból

VS-09-ST-DSUB-LH-B

Rendelési szám: 1654785



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1654785

D-SUB érintkezőbetét, 1-es Shell méret, 9 jelérintkezővel, érintkező típusa dugasz, NYÁK-lapra szereléshez, döntött, rögzítés 2,5 mm-es furattal és forrasztólemezzel, a VS-09... falra szerelhető kerethez

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.02.01

Kereskedelmi adat	
EAN	4 017918 989170
Csomag	10
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 211 (CAT-2-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	9
Profil	D-SUB 9
Csatlakoztatási ciklus	≥ 200
Csatlakozási mód	Forrasztható csatlakozás
Dugaszerő jelérintkezőnként	≤ 3,40 N

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-55 °C ... 125 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	acél
Készülékház felületének anyaga	ónozott
Érintkezőtartó anyaga	PBT-GF
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Arany a nikkelen

Jellemző villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	125 V
Méretezési átütési szilárdság	1 kV
Méretezési áram	5 A

Tanúsítványok

Tanúsítások GOST


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok


Furatterv/forrasztópad-geometria

Furatterv



Méretrajz

D-SUB érintkezőbetét



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;