


## PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS

Rendelési szám: 2313070

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2313070>

SCRJ csatlakozókészlet HCS szálhoz, egyéni szereléshez, amely törésvédelemmel ellátott 2 Duplex gyorszerelő dugaszból áll

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 098847
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 402 (CAT-8-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.26



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Általános adatok**

Csatlakozó típus:	SCRJ / IEC 61754-24, EN 50377-6-1
LWL szál	HCS optikai kábel
Csillapítás	< 2 dB

**Tanúsítványok**

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>kábelek/vezetők</b>		
1402191	FOC-HCS-RUGGED-1014/...	Méretre szabható, tartós installációs HCS vezeték beltéri alkalmazásra, nagy szakítószilárdságú aramid húzó tehermentesítő elemekkel. Az egyes elemek rendkívül hajlékony FRNC anyagból készülnek. A vezeték halogénmentes, ózon- és UV-álló, valamint tartós poliuretán (PUR) külső köpennyel van ellátva.
2901555	FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/...	Méretre szabható, tartós installációs HCS vezeték (csak IP20-as fejek) beltéri alkalmazásra, nagy szakítószilárdságú aramid húzó tehermentesítő elemekkel. Az egyes elemek rendkívül hajlékony FRNC anyagból készülnek. A vezeték halogénmentes, ózon- és UV-álló, valamint tartós poliuretán (PUR) külső köpennyel van ellátva.
2901557	FOC-HCSO-1015/IP20/...	Méretre szabható, rendkívül tartós kör keresztmetszetű HCS vezeték (csak IP20-as fejek) kültéri kábelezéshez, integrált párazárral, valamint rágcsálóbiztos üvegháló-réteggel. Az egyes elemek rendkívül hajlékony FRNC anyagból készülnek. A vezeték ózon- és UV-álló, valamint tartós polietilén külső köpennyel van ellátva.
2799885	PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230	HCS szálalás fénykábel, duplex 200/230 µm, méteráru csatlakozó nélkül, belső fektetéshez
2799445	PSM-LWL-HCSO-200/230	HCS szálalás fénykábel, duplex 200/230 µm, méteráru dugasz nélkül, kültéri kábelezéshez
<b>szerszámok</b>		
2708876	PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ	HCS konfekcionáló bőrönd SCRJ gyorszerelő dugaszhoz, tartalma: csupaszoló kés, csupaszoló fogó, aramidvágó olló, szálblankoló, mikroszkóp, szálhasító szerszám a standard HCS, valamint HCS-GI szálakhoz és dokumentáció

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;