


CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S

Rendelési szám: 2302175

Az ábrán 15-pólusú változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302175>Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -
dugasszal; kábelhossz: 4 m

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 893132
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 512 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.05.22



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	125 V AC/DC
Maximális áramterhelhetőség áganként	2 A
Max. érellenállás	$\leq 0,09 \Omega/m$
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Kábelhossz	4 m

Elemi ér, keresztmetszet	0,25 mm ²
AWG	24
Külső átmérő	10,5 mm
Árnyékolás	van
Árnyékoló	Fonat ónozott rézvezetékekből, fedés kb. 85 %
Csatlakoztatási ciklus	> 200

Csatlakozó a modul oldalán

Pólusszám	25
Csatlakozó	D-SUB aljzatsáv
A csatlakozók száma	1

Csatlakozó a vezérlés oldalán

Pólusszám	25
Csatlakozó	D-SUB tűskesáv
A csatlakozók száma	1

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;