

VS-SI-SD-DE

Rendelési szám: 1656505



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1656505>

Földelő csatlakozóaljzat, kizárólag a 1656482 és 1656495 cikkszámú szervizinterfészhez, műanyag, Franciaországban történő alkalmazásra

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 029872
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 619 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.10.26



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csatlakozási keresztmetszet	2,5 mm ²
AWG csatlakozási keresztmetszet	14
Szín	szürke
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-10 °C ... 60 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	PA
Védettség	IP20

Jellemző villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési áram	16 A

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;