


**CABLE-D25SUB/B/2X14/300/TU812**

Rendelési szám: 2304665

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2304665>

Elosztókábel ABB S800 I/O-hoz, kábelhossz 3 m

**Kereskedelmi adat**

EAN	 4 017918 951344
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 423 (CAT-7-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Általános adatok**

U <sub>N</sub> névleges feszültség	< 50 V AC
	60 V DC
Maximális áramterhelhetőség áganként	1 A
Max. érellenállás	0,16 Ω/m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C

Kábelhossz	3 m
Elemi ér, keresztmetszet	0,14 mm <sup>2</sup>
Vezetékfelépítés: Sodratok száma:	7
Egyes ér, anyag	cinezett Cu
Külső átmérő	6,3 mm
Kábel, konfekcionálás	Késes csatlakozás, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 szerint
Árnyékolás	nincs

#### Csatlakozó a modul oldalán

Pólusszám	14
Csatlakozó	IDC / FLK - aljzatsáv (2,54 mm)
A csatlakozók száma	2

#### Csatlakozó a vezérlés oldalán

Pólusszám	25
Csatlakozó	D-SUB aljzatsáv
A csatlakozók száma	1

#### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

Cím

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;