


CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M

Rendelési szám: 2926166

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2926166>

Árnyékolt kábel 25 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 25-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 1 m

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 546829
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 516 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.02.09



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános adatok**

U_N névleges feszültség	125 V AC/DC
Maximális áramterhelhetőség áganként	2 A
Max. érellenállás	$\leq 0,09 \Omega/m$
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C

Kábelhossz	1 m
Elemi ér, keresztmetszet	0,25 mm ²
AWG	24
Külső átmérő	10,5 mm
Árnyékolás	van
Árnyékoló	Fonat ónozott rézvezetékekből, fedés kb. 85 %
Csatlakoztatási ciklus	> 200

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;