Kivonat az online katalógusból

VS-09-BU-DSUB-CD-G

Rendelési szám: 1688845



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688845

D-SUB érintkezőtartó, 1-es Shell méret, 9 jelérintkezőhöz, érintkező típusa aljzat, krimpérintkezőkhöz, egyenes, rögzítés 4-40 UNC menettel, VS-09-... falra szerelhető kerethez

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.03.01

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 822972
Csomag	10
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 212 (CAT-2-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	9
Profil	D-SUB 9
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500
Csatlakozási mód	Krimpcsatlakozás
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-55 °C ... 125 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	acél sárgára krómozott
Érintkezőtartó anyaga	Poliészter GF

Jellemző villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	125 V
Méretezési áram	5 A

Tanúsítványok

Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
érintkezők		
1688997	VS-BU-CD-1,0/14,4/0,2	Krimpérintkező, standard érintkezősűrűséggel rendelkező D-SUB érintkezőbetétekhez, aljzat, csatlakozási keresztmetszet AWG 28 ... 24, csavart, aranyozott
1688984	VS-BU-CD-1,0/14,4/0,5	Krimpérintkező, standard érintkezősűrűséggel rendelkező D-SUB érintkezőbetétekhez, aljzat, csatlakozási keresztmetszet AWG 24 ... 20, csavart, aranyozott


Rajzok

Méretrajz

D-SUB érintkezőhordozó



Sematikus rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;