Kivonat az online katalógusból

VS-09-ST-DSUB-HD-ER

Rendelési szám: 1655098



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655098

D-SUB érintkezőbetét, 1-es Shell méret, 15 jelérintkezővel, érintkező típusa dugasz, NYÁK-lapra szereléshez, döntött, 4-40 UNC menettel és forrasztócsappal rögzítve, VS-09-... falra szerelhető kerethez

Kereskedelmi adat	
EAN	4 046356 029032
Csomag	10
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 211 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.03.01

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	15
Profil	D-SUB 9
Csatlakoztatási ciklus	≥ 200
Csatlakozási mód	Forrasztható csatlakozás
Dugaszerő jelérintkezőnként	≤ 3,40 N

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-55 °C ... 125 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	acél sárgára krómozott
Érintkezőtartó anyaga	Poliészter GF
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	nikkelre aranyozott

Jellemző villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	60 V
Méretezési átütési szilárdság	1 kV
Méretezési áram	3 A

Tanúsítványok

Tanúsítások GOST


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz

D-SUB érintkezőbetét



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;