Kivonat az online katalógusból

VS-15-BU-DSUB-FK

Rendelési szám: 1688900



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688900

D-SUB érintkezőbetét, 2-es Shell méret, 15 jelérintkezővel, érintkező típusa aljzat, szalagkábel csatlakozás, döntött, rögzítés 3 mm-es furattal, VS-15-... falra szerelhető kerethez

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.03.01

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 823054
Csomag	10
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 213 (CAT-2-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	15
Profil	D-SUB 15
Csatlakoztatási ciklus	≥ 200
Csatlakozási mód	Szalagkábel csatlakozás
Környezeti hõmérséklet (üzemi)	-55 °C ... 125 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	acél sárgára krómozott

Érintkezőtartó anyaga	Poliészter GF
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	nikkelre aranyozott

Jellemző villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	125 V
Méretezési átütési szilárdság	1 kV
Méretezési áram	5 A

Tanúsítványok

Tanúsítások GOST


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz

D-SUB érintkezőbetét



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;