

## CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M


Rendelési szám: 2926399

Az ábrán a 25 pólusú változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2926399>

Árnyékolt kábel egy 9 pólusú D-SUB dugasszal és egy nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 9-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezelve. Kábelhossz: 2 m

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 546942
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 516 (CAT-7-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.02.05



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

$U_N$ névleges feszültség	125 V AC/DC
Maximális áramterhelhetőség áganként	2 A
Max. érellenállás	$\leq 0,09 \Omega/m$
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C

Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Kábelhossz	2 m
Elemi ér, keresztmetszet	0,25 mm <sup>2</sup>
AWG	24
Külső átmérő	7,5 mm
Árnyékolás	van
Árnyékoló	Fonat ónozott rézvezetékekből, fedés kb. 85 %
Csatlakoztatási ciklus	> 200

### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;