

FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK

Rendelési szám: 2288998

Az ábrán egy 50-pólusú változat látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2288998>

Konfekcionált kerek kábel, két 40-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), többek között alkalmazható Siemens SIMATIC® S5-95U-hoz és 100U-hoz (32 x digitális IN/OUT), kábelhossz: 1 m

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 057381
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 507 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.10.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	< 50 V AC
	60 V DC
Maximális áramterhelhetőség áganként	1 A
Max. érellenállás	0,16 Ω /m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C

Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Kábelhossz	1 m
Elemi ér, keresztmetszet	0,14 mm ²
AWG	26
Vezetékfelépítés: Sodratok száma:	7
Egyes ér, anyag	cinezett Cu
Külső átmérő	9,9 mm
Kábel, konfekcionálás	Késes csatlakozás, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 szerint
Árnyékolás	nincs

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;