
Kivonat az online katalógusból

# FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5

Rendelési szám: 1939934

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1939934

Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 4, Raszterméret: 3,5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01

## Kereskedelmi adat

| | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 877224 |
| Csomag | 50 |
| Vámtarifa | 85366990 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 198 (CAT-1-2013) |

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Méretek / pólusok

| | |
|---|---|
| Raszterméret | 3,5 mm |
| „a“ méret | 10,5 mm |
| Pólusszám | 4 |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Termékcsalád | FK-MCP 1,5/..-ST |

| | |
|---|---|
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 2,5 kV |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 2,5 kV |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 2,5 kV |
| Méretezési feszültség (III/2) | 160 V |
| Méretezési feszültség (II/2) | 320 V |
| Szabvány szerinti csatlakozás | EN-VDE |
| $I_N$ névleges áram | 8 A |
| $U_N$ névleges feszültség | 160 V |
| Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
| Maximális terhelőáram | 8 A (1,5 $mm^2$-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Szigetelőanyag | PA |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Idomszer | A1 |
| Csupaszolási hossz | 9 mm |
| UL/CUL Usegroup B névleges feszültség | 300 V |
| UL/CUL Usegroup B névleges áram | 8 A |
| UL/CUL Usegroup D névleges feszültség | 300 V |
| UL/CUL Usegroup D névleges áram | 8 A |

**Csatlakozási adatok**

| | |
|---|---|
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min | 0,25 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max | 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min | 0,25 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max | 0,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min | 26 |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max | 16 |
| AWG az UL/CUL szerint min. | 28 |
| AWG az UL/CUL szerint max. | 16 |

## Tanúsítványok

Tanúsítások: cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

## Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|---|---|---|
| **Jelölés** | | |
| 1051993 | B-STIFT | jelölő toll, felirat nélküli jelölőcsíkok kézi feliratozásához, törlés- és vízálló felirat, vonalvastagság 0,5 mm |
| 0804073 | SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN | Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-99-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm |
| 0805030 | SK 3,5/2,8:SO | Jelölőkártyák, fehér, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm |
| 0803883 | SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT | Jelölőkártyák, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Office-Drucksysteme, Szerelési mód: Ragasztható |
| **szerszámok** | | |
| 1205037 | SZS 0,4X2,5 VDE | Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 0,4x2,5x80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |

## Rajzok

Méretrajz



## Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;