


**VC-M-KV-PG21(11,5-15,5)**

Rendelési szám: 1854035

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1854035>

Pg21 tömszelence, fémből, furattal rendelkező tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, a VC 2... VC 4-es kialakítású tokozatokhoz, kábel [mm] 11,5 - 13,5

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 145941
Csomag	5
Vámtarifa	74153300
Katalógusoldal információ	Oldal 45 (CAT-2-2013)

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.09.29



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
<b>Általános adatok</b>	
Megjegyzés	A nagy kábelméretekhez rendelésre Pg16-ról Pg21-re és Pg21-ről Pg29-re bővítő tömszelencék állnak rendelkezésre
A szorítócsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítés anyaga	TPE
Kábeltömítés anyaga	TPE

Anyacsavar kulcsmérete	30 mm
Tömítőoldal menetfajta	Pg21
Vezeték külső átmérője	11,5 mm ... 15,5 mm
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

### Tanúsítványok



Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerelés</b>		
1854983	VC-M-KV-PG21- 0	Tömszelence fémből, furat nélküli tömítőgumival a tömítéshez, ill. egyéni furatokhoz

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;