


## RZ-SPT 2,5-5,0

Rendelési szám: 1772605

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1772605>

NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 24 A, Névleges feszültség: 400 V, Raszterméret: 5 mm, Pólusszám: 1, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezeték / NYÁK: 90 °

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 462327
Csomag	100
Vámtarifa	85389099

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.10.30



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Méretek / pólusok

Hossz	13,5 mm
Raszterméret	5 mm
Pólusszám	1
Csapméretek	0,8 x 0,8 mm

Csaptávolság	5 mm
Furatlyuk átmérője	1,1 mm

#### Műszaki adatok

Termékcsalád	SPT 2,5/..-V
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési feszültség (III/2)	400 V
Méretezési feszültség (II/2)	630 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
$I_N$ névleges áram	24 A
Névleges keresztmetszet	2,5 mm <sup>2</sup>
Idomszer	A3
Csupaszolási hossz	10 mm

#### Csatlakozási adatok

Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12

#### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;