


# VS-BU-KX-75-RG179/187

Rendelési szám: 1655616

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655616>

Koaxiális érintkező, D-SUB kombinációs betétekhez, forrasztócsésze, aljzat, egyenes, RG 179/187 kábelhez, aranyozott

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 029506
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 325 (PC-2009)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.03.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok	
<b>Mechanikai paraméterek</b>	
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500
Csatlakozási mód	Forrasztókehely
Csatlakozási keresztmetszet	0,2 mm <sup>2</sup>
AWG csatlakozási keresztmetszet	24

Vezeték külső átmérője	3,2 mm
Dugaszerő jelérinthetőként	≤ 7,00 N
Húzóerő jelérinthetőként	≤ 7 N
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-55 °C ... 135 °C

#### Anyagadatok

Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	nikkelre aranyozott

#### Jellemző villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési áram	2 A
Szigetelési ellenállás	10 TΩ

#### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

#### szerszámok

1676747	HC-M4-KOAX-EWZ	Szét szerelő szerszám, koaxiális érintkezőkhöz
---------	----------------	--

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;