
Kivonat az online katalógusból

VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A

Rendelési szám: 1657915



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1657915

MSTB érintkezőbetét, NYÁK lapra szereléshez, 24 V, 5 pólusú, döntött forrasztópecekkel, RAL 9005 (fekete), a VS-PPC-F2-MSTB-...-1R-P falra szerelhető keretekhez

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.05.05

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 132497
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 124 (CAT-2-2013)

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	5
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Csatlakozási mód	Nyomtatott áramköri csatlakozás
Szín	fekete
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 70 °C

Anyagadatok	
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkezőtartó anyaga	PBT
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Arany a nikkelen

Villamos paraméterek	
Pólusszám	5
Méretezési áram	16 A

Tanúsítványok



Tanúsítások cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
1608087	VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P	MSTB falra szerelő keret, IP67, a rögzítőfüles reteszeléshez, fém, NYÁK-csatlakozáshoz, négyzetes szerelőkivágás számára, tömítéssel, rögzítőcsavarok nélkül
1608281	VS-PPC-F2-MSTB-POBK-1R-P	MSTB falra szerelhető keret, IP67, a Push-Pull reteszeléshez, műanyag, NYÁK-csatlakozáshoz, négyzetes szerelőkivágás számára, tömítéssel, rögzítőcsavarok nélkül


Rajzok

Furatterv/forrasztópad-geometria



Furatterv

Méretrajz



MSTB érintkezőbetét

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;