Kivonat az online katalógusból

VS-15-A

Rendelési szám: 1688036



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688036

D-SUB falra szerelhető keret, 2-es Shell méret, IP67 védettség

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.05.10

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 179694
Csomag	5
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 220 (CAT-2-2013)

Muszaki adatok

Általános paraméterek

Kialakítás	D-SUB 15
Védettség	IP67
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Magasság	16,8 mm
Elektronikaház anyaga	PA
Tömítés anyaga	Lapos tömítés: NBR, profiltömítés: EPDM
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Védőfedél		
1887099	VS-15-SD	D-SUB védőfedél, 2-es Shell méret, IP54 védettség, a VS-15-... falra szerelő kerethez és lengő tokozathoz
Általános		
1688049	VS-15-A-EMV-S	D-SUB-EMC árnyékolólap, 2-es Shell méret, árnyékolt, VS-15-... falra szerelhető kerethez

Rajzok

Méretrajz



D-SUB falra szerelhető keret



Szerelési kivágás

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;