
Kivonat az online katalógusból

SUBCON-PLUS F4

Rendelési szám: 2744089

Az ábrán a SUBCON-PLUS M 2 változat látható



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2744089

D-SUB dugasz, 9 pólusú aljzat, két kábelkivezetés 35°-ban döntött, buszrendszer: CAN, KEBA 1 Mbit/s-ig, lábkiosztás: 2, 3, 4, 5, 6, 7; csavaros csatlakozókapcsok

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.02

Kereskedelmi adat	
EAN	4 017918 157388
Csomag	1
Vámtarifa	85366990

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	60 V AC/DC
I_N névleges áram	1 A
Adatbusz-rendszer	CAN, KEBA
Csatlakoztatási ciklus	> 200
Kábelátmérő max.	10 mm

Kábelátmérő min.	6 mm
SUBCON rögzítőcsavarok	4-40 UNC
Meghúzási nyomaték	0,4 Nm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 70 °C
Magassági viszony	5000 m (A korlátozást lásd a gyártói nyilatkozatban)
Elektronikaház anyaga	ABS, fémbevonat
Lábkiosztás	2,3,4,5,6,7 két-két kapcson

Csatlakozási adatok

Csatlakozás	D-SUB dugaszolt csatlakozó
Pólusszám	9
Csatlakozási mód	D-SUB aljzatra
Meghúzási nyomaték	0,4 Nm
Csatlakozás	Nyomtatott csatlakozás
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16
Csupaszolási hossz	5 mm
Meghúzási nyomaték	0,4 Nm

Tanúsítványok

Tanúsítások: cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
2799694	SUBCON-SHORT-SCREW	Opcionális rögzítőcsavar, recézet nélkül a szűkös beépítési helyviszonyokhoz, bemetszés, hosszúság: 40 mm, UNC 4-40 menet
szerszámok		
1204504	SZF 0-0,4X2,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,4x2,5x75 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
Általános		
1652651	VS-09-GC-ST/ST	D-SUB érintkezőbetét, 1-es Shell méret, 9 jelérintkezővel, érintkező típusa dugasz, Gender-Changer, rögzítés 4-40 UNC menettel

Rajzok

Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;