

FLK 10/EZ-DR/ 300/KONFEK


Rendelési szám: 2299246

Az ábrán egy 20 pólusú változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2299246>

Konfekcionált kerek kábel két 10-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 3 m

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 885977
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 506 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	< 50 V AC 60 V DC
Maximális áramterhelhetőség áganként	1 A
Max. érellenállás	0,16 Ω /m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C

Kábelhossz	3 m
Elemi ér, keresztmetszet	0,14 mm ²
AWG	26
Vezetékfelépítés: Sodratok száma:	7
Egyes ér, anyag	cinezett Cu
Külső átmérő	6 mm
Kábel, konfekcionálás	Késes csatlakozás, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 szerint
Árnyékolás	nincs

Csatlakozó a modul oldalán

Pólusszám	10
Csatlakozó	IDC / FLK - aljzatsáv (2,54 mm)
A csatlakozók száma	1

Csatlakozó a vezérlés oldalán

Pólusszám	10
Csatlakozó	IDC / FLK aljzatsáv (2,54 mm)
A csatlakozók száma	1

Tanúsítványok



Tanúsítások	GOST
Igényelt tanúsítások:	cUL / UL
Ex tanúsítások:	

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;