



UM 45-FLK50/PLC

Rendelési szám: 2962489

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962489>

VARIOFACE COMPACT LINE, átadómodulmodul 32 csatornához, NS 35/7,5 kalapsínre való szereléshez, csavaros csatlakozás



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 087180
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 199 (IF-2007)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.04.11



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános adatok**

U _N névleges feszültség	< 50 V AC 60 V DC
Max. áramerhelhetőség áganként	1 A
Feszültségbetáplálás max. összégárama	2 A (bájtanként)
Pólusszám	50

Szélesség	126 mm
Magasság	45 mm
Mélység	50 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	500 V (50 Hz, 1 min)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	VDE 110
Szennyeződési fok	2
Tűlfeszültség kategória	II

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Terepi szint
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14
Csupaszolási hossz	6 mm
Csavarmenet	M3

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz



UM 45-FLK50/PLC kapcsolási rajz

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;