

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC


Rendelési szám: 2314338

Az ábrán az FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC termék látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2314338>

Konfekcionált kerek kábel két kiöntött 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). Kábelhossz: 15,0 m

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 100366
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 466 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.05.09



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	30 V DC
Maximális áramterhelhetőség áganként	500 mA (55 °C környezeti hőmérsékletig)
Max. érellenállás	0,16 Ω /m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Kábelhossz	15 m

Elemi ér, keresztmetszet	0,14 mm ²
AWG	26
Vezetékfelépítés: Sodratok száma:	7
Egyes ér, anyag	cinezett Cu
Külső átmérő	11 mm
Árnyékolás	nincs

Csatlakozó a modul oldalán

Pólusszám	50
Csatlakozó	IDC / FLK - aljzatsáv (2,54 mm)
A csatlakozók száma	1

Csatlakozó a vezérlés oldalán

Pólusszám	50
Csatlakozó	IDC / FLK aljzatsáv (2,54 mm)
A csatlakozók száma	1

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;