Kivonat az online katalógusból

VS-25-SET-EMV

Rendelési szám: 1652208

Az ábrán a VS-09-SET-EMV változat látható



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652208

D-SUB csatlakozó készlet, 3-as Shell méret, IP67 védettség, árnyékolólapokkal

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.05.10

Kereskedelmi adat	
EAN	4 017918 917128
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 221 (CAT-2-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános paraméterek

Kialakítás	D-SUB 25
Védettség	IP67
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Vezetékleágazás	ferde
Elektronikaház anyaga	PA
Tömítés anyaga	Lapos tömítés: NBR, profiltömítés: EPDM

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz




D-SUB lengő tokozat



D-SUB falra szerelhető keret

Szerelési kivágás



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;