


CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S

Rendelési szám: 2305525

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2305525>

Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, mindkét oldalon 37-pólusú D-SUB-aljzattal; kábelhossz 3m

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 011877
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 513 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.05.22



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános adatok**

U_N névleges feszültség	125 V AC/DC
Maximális áramterhelhetőség áganként	2 A
Max. érellenállás	$\leq 0,09 \Omega/m$
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Kábelhossz	3 m

Elemi ér, keresztmetszet	0,25 mm ²
AWG	24
Külső átmérő	12 mm
Árnyékolás	van
Árnyékoló	Fonat ónozott rézvezetékekből, fedés kb. 85 %
Csatlakoztatási ciklus	> 200


Csatlakozó a modul oldalán

Pólusszám	37
Csatlakozó	D-SUB aljzatsáv
A csatlakozók száma	1

Csatlakozó a vezérlés oldalán

Pólusszám	37
Csatlakozó	D-SUB aljzatsáv
A csatlakozók száma	1

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;