Kivonat az online katalógusból

VS-09-TI-2EMV

Rendelési szám: 1688476



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688476

D-SUB-EMV belső csonk, VS-09-... lengő tokozathoz, 1-es Shell méret, árnyékolt

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.05.10

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 876388
Csomag	5
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 219 (CAT-2-2013)

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	9
Vezetékleágazás	ferde
Szín	fémesen fényes

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C

Anyagadatok

Elektronikaház anyaga	Újezüst

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;