


VC-M-KV-PG21(17-20,5)

Rendelési szám: 1854051

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1854051>

Pg21 tömszelence, fémből, furattal rendelkező tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, a VC 2... VC 4-es kialakítású tokozatokhoz, kábel [mm] 17 - 20,5

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 145774
Csomag	5
Vámtarifa	74153300
Katalógusoldal információ	Oldal 45 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.11.26



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános adatok**

Megjegyzés	A nagy kábelméretekhez rendelésre Pg16-ról Pg21-re és Pg21-ről Pg29-re bővítő tömszelencék állnak rendelkezésre
A szorítócsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítés anyaga	TPE
Kábeltömítés anyaga	TPE

Anyacsavar kulcsmérete	30 mm
Tömítőoldal menetfajta	Pg21
Vezeték külső átmérője	17 mm ... 20,5 mm
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

Tanúsítványok



Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
1854983	VC-M-KV-PG21- 0	Tömszelence fémből, furat nélküli tömítógumival a tömítéshez, ill. egyéni furatokhoz

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;