

VS-09-PROFIBUS-SC

Rendelési szám: 1654549



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1654549>

D-SUB komplett csatlakozó, PROFIBUS-hoz, 1-es Shell méret, dugasz, csavaros csatlakozás, árnyékolt, IP67 védettség, szürke, beépített lezáró-ellenállással

**PROFI
BUS**

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 955083
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 184 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.06.22



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	9
Árnyékolt	van
Csatlakoztatási ciklus	≥ 200
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás

Csatlakozási keresztmetszet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (tömör)
	0,14 mm ² ... 1 mm ² (sodrott)
AWG csatlakozási keresztmetszet	26 ... 16 (tömör)
	26 ... 18 (sodrott)
Vezeték külső átmérője	5 mm ... 9 mm
Vezetékleágazás	ferde
Szín	szürke
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 75 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	PA
Érintkezőtartó anyaga	PBTP
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Arany a nikkelen
Kábeltömítés anyaga	CR/NBR
Védettség	IP67

Jellemző villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	50 V
Méretezési átütési szilárdság	0,5 kV
Méretezési áram	1 A

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Védőfedél		
1887086	VS-09-SD	D-SUB védőfedél, 1-es Shell méret, IP54 védettség, a VS-09-... falra szerelhető kerethez és lengő tokozathoz

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;