


CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S

Rendelési szám: 2302201

Az ábrán 15-pólusú változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302201>Konfekcionált, árnyékolt, kerek kábel, 37-pólusú D-SUB-aljzattal és -
dugasszal; kábelhossz: 1 m

| Kereskedelmi adat | |
|---------------------------|---|
| EAN |  4 017918 894740 |
| Csomag | 1 |
| Vámtarifa | 85444290 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 512 (CAT-7-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.05.22



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános adatok**

| | |
|--|----------------------|
| U_N névleges feszültség | 125 V AC/DC |
| Maximális áramterhelhetőség áganként | 2 A |
| Max. érellenállás | $\leq 0,09 \Omega/m$ |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Kábelhossz | 1 m |

| | |
|--------------------------|---|
| Elemi ér, keresztmetszet | 0,25 mm ² |
| AWG | 24 |
| Külső átmérő | 12,5 mm |
| Árnyékolás | van |
| Árnyékoló | Fonat ónozott rézvezetékekből, fedés kb. 85 % |
| Csatlakoztatási ciklus | > 200 |

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;