**Kivonat az online katalógusból**

# VS-09-BU-DSUB-HD-CD-B

Rendelési szám: 1655124



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655124

D-SUB érintkezőtartó, 1-es Shell méret, 15 jelérintkezőhöz, érintkező típusa aljzat, krimpérintkezőkhöz, egyenes, rögzítés 3 mm-es furattal, a VS-09... falra szerelhető kerethez és lengő tokozathoz

| Termék jegyzetek |
| --- |
| WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.03.01 |

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

## Kereskedelmi adat

| | |
| --- | --- |
| EAN | 4 046356 029063 |
| Csomag | 10 |
| Vámtarifa | 85369010 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 212 (CAT-2-2013) |

## Muszaki adatok

### Mechanikai paraméterek

| | |
| --- | --- |
| Pólusszám | 15 |
| Profil | D-SUB 9 |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Csatlakozási mód | Krimpcsatlakozás |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -55 °C ... 125 °C |

| Anyagadatok | |
|---|---|
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Elektronikaház anyaga | acél sárgára krómozott |
| Érintkezőtartó anyaga | Poliészter GF |

| Jellemző villamos paraméterek | |
|---|---|
| Méretezési feszültség (III/3) | 60 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 1 kV |
| Méretezési áram | 3 A |

## Tanúsítványok

Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


## Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|---|---|---|
| **érintkezők** | | |
| 1655263 | VS-BU-CD-HD-1,0/13,5/0,37 | Krimpérintkező, High-Density-vel rendelkező D-SUB érintkezőbetétekhez, aljzat, csatlakozási keresztmetszet AWG 22, aranyozott |

## Rajzok

Méretrajz

D-SUB érintkezőhordozó



## Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;