


## CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S

Rendelési szám: 2302227

Az ábrán 15-pólusú változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302227>Konfekcionált, árnyékolt, kerek kábel, 37-pólusú D-SUB-aljzattal és -  
dugasszal; kábelhossz: 2 m

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 894757
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 512 (CAT-7-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.05.22



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

$U_N$ névleges feszültség	125 V AC/DC
Maximális áramterhelhetőség áganként	2 A
Max. érellenállás	$\leq 0,09 \Omega/m$
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Kábelhossz	2 m

Elemi ér, keresztmetszet	0,25 mm <sup>2</sup>
AWG	24
Külső átmérő	12,5 mm
Árnyékolás	van
Árnyékoló	Fonat ónozott rézvezetékekből, fedés kb. 85 %
Csatlakoztatási ciklus	> 200

### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;