


VC-EMV-KV-PG21(14-18/14,5)

Rendelési szám: 1854255

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1854255>

EMC tömszelence Pg 21, 2 - 4-es méretű fém tokozathoz, tömítőgumiból, íriszrugóból, kúpos lapokból és szorítócsavarból áll, 1-es méretű tokozathoz, árnyékolás átmérője [mm] 10,5 - 14,5, kábelátmérő [mm] 14 - 18

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 145811
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 45 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.09.20



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Megjegyzés	A nagy kábelméretekhez rendelésre Pg16-ról Pg21-re és Pg21-ről Pg29-re bővítő tömszelencék állnak rendelkezésre
A szorítócsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítés anyaga	TPE
Anyacsavar kulcsmérete	30 mm

Tömítőoldal menetfajta	Pg21
Vezeték külső átmérője	14 mm ... 18 mm
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;