

VS-SCRJ-GOF-KU

Rendelési szám: 1654358

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1654358>


SCRJ toldóbetét, duplex, VS-PP-19-1HE-16-F Patch-panelhez, VS-TO...F... Terminaloutlet és VS-SI-FP-2F adatvonalai előlap, multimódusú üvegszálhoz, HCS és polimer száltípusokhoz alkalmazható

Ethernet

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.10.26



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 970635
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 136 (CAT-2-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek	
Pólusszám	2
A dugaszhelyek száma	1
Profil	SCRJ a DIN EN 50377-6-1 szerint
Száltípus	GOF, HCS, POF

Csapok átmérője	2,50 mm
Szálak száma	2
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500
Csatlakozási mód	Toldó
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 70 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	PBT
Csap anyaga	Cirkónia kerámia
Csaptartó színe	fehér
Védettség	IP20

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;