Kivonat az online katalógusból

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B

Rendelési szám: 1655137



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655137

D-SUB érintkezőtartó, 1-es Shell méret, 15 jelérintkezőhöz, érintkező típusa dugasz, krimpérintkezőkhöz, egyenes, rögzítés 3 mm-es furattal, a VS-09... falra szerelhető kerethez és lengő tokozathoz

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.03.01

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 029070
Csomag	10
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 212 (CAT-2-2013)

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	15
Profil	D-SUB 9
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500
Csatlakozási mód	Krimpcsatlakozás
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-55 °C ... 125 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	acél sárgára krómozott
Érintkezőtartó anyaga	Poliészter GF

Jellemző villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	60 V
Méretezési átütési szilárdság	1 kV
Méretezési áram	3 A

Tanúsítványok



Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
érintkezők		
1655276	VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37	Krimpérintkező, High-Density-vel rendelkező D-SUB érintkezőbetétekhez, dugasz, csatlakozási keresztmetszet AWG 22, aranyozott

Rajzok

Méretrajz

D-SUB érintkezőhordozó



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;