


PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF

Rendelési szám: 2708656

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2708656>

SCRJ csatlakozókészlet polimerszálhoz, helyszíni szereléshez, amely törésvédelemmel rendelkező 2 Duplex gyorszerelő dugaszból áll

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 123327
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 402 (CAT-8-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok	
Csatlakozó típus:	SCRJ / IEC 61754-24, EN 50377-6-1
LWL szál	Polimer optikai kábel
Csillapítás	< 1,5 dB

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
kábelek/vezetők		
2313397	FL FOC PN-B-980/1000	PROFINET polimerszálás kábel, duplex 980/1000 µm, ellenálló kivitelű, fix beltéri kábelezéshez, méteráru, dugasz nélkül
2313407	FL FOC PN-C-FLEX-980/1000	PROFINET polimerszálás kábel, duplex 980/1000 µm, ellenálló, nagy rugalmasságú kivitel vontatókábeles alkalmazásra, méteráru, dugasz nélkül
2901553	FOC-KDHEAVY-1011/IP20/...	Méretre szabható, POF installációs vezeték (csak IP20-as fejek) fix beltéri kábelezéshez, rendkívül ellenálló poliamidból (PE) készült egyes elemekkel. A vezeték halogénmentes, ózon- és UV-álló, és PVC külső köpennyel van ellátva.
2901551	FOC-PN-B-1000/IP20/...	Méretre szabható, tartós POF installációs vezeték (csak IP20-as fejek) fix beltéri kábelezéshez. Az egyes elemek rendkívül ellenálló poliamidból (PE) készültek. A vezeték halogénmentes, ózon- és UV-álló, valamint tartós poliuretán (PUR) külső köpennyel van ellátva.
2901552	FOC-PN-C-1003/IP20/...	Konfekcionálható, nagyon hajlékony POF Profinet vezeték (csak IP20 fejek) vonóláncokban történő alkalmazásra. Az egyes elemek rendkívül ellenálló poliamidból (PE) készültek. A vezeték halogénmentes, ózon- és UV-álló, valamint robusztus poliuretán (PUR) külső köpennyel van ellátva.
2901548	FOC-RUGGED-1012/IP20/...	Konfekcionálható robusztus POF installációs vezeték (csak IP20-as fejek) fix beltéri kábelezéshez. Az egyes elemek rendkívül ellenálló poliamidból (PE) készültek. Halogénmentes, ózon- és UV-álló, valamint erősített poliuretán (PUR) külső köpennyel van ellátva.
2901549	FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/...	Konfekcionálható, nagyon hajlékony POF kerek vezeték (csak IP20 fejek) vonóláncokban történő alkalmazásra. Az egyes elemek rendkívül ellenálló poliamidból (PE) készültek. A vezeték halogénmentes, ózon- és UV-álló, valamint robusztus poliuretán (PUR) külső köpennyel van ellátva.
2744319	PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000	polimer szálás kábel, duplex 980/1000 µm, közepesen nehéz fix beltéri telepítéshez, méteráru csatlakozó nélkül
2744322	PSM-LWL-RUGGED-980/1000	Polimerszálás kábel, duplex 980 µm / 1000 µm, ipari kivitel beltéri fix kábelezéshez, méteráru dugasz nélkül
2744335	PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000	polimer szálás kábel, duplex 980/1000 µm, nehéz, nagy rugalmasságú kivitel vonóláncos alkalmazásokhoz, méteráru csatlakozó nélkül

szerszámok

2744131	PSM-POF-KONFTOOL	Polimerszál konfekcionáló készlet, mely a következőkből áll: Csupaszolókécs, csupaszolófogó, polírozó korong F-SMA- és SCRJ-gyorsszerelő csatlakozóhoz, polírozó alátét és csiszolópapír
---------	------------------	---

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;