
Kivonat az online katalógusból

VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK

Rendelési szám: 1405183

RJ45-ös Push-Pull toldó



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1405183

RJ45 Push-Pull toldó, IP67, fém, CAT5e, védőfedéllel, színe: nikkelezett

Ethernet PROFINET sercos the automation bus

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.12.06

Kereskedelmi adat	
EAN	4 046356 332774
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 329 (PC-2011)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	8
Profil	RJ45 8(8)
Vezetékleágazás	egyenes
Szín	ezüst
Környezeti hõmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 70 °C

Anyagadatok

Elektronikaház anyaga	Cink-présöntvény
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Védettség	IP67

Jellemző villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	50 V
Méretezési átütési szilárdság	≥ 1 kV
Méretezési áram	1 A
Átviteli tulajdonságok (kategória)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz



RJ45-ös Push-Pull toldó

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;