

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC


Rendelési szám: 2314325

Az ábrán az FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC termék látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2314325>

Konfekcionált kerek kábel két kiöntött 50-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). Kábelhossz: 10,0 m

Kereskedelmi adat

| | |
|---------------------------|---|
| EAN |  4 046356 101974 |
| Csomag | 1 |
| Vámtarifa | 85444290 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 466 (CAT-7-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

| | |
|--|---|
| U_N névleges feszültség | 30 V DC |
| Maximális áramterhelhetőség áganként | 500 mA (55 °C környezeti hőmérsékletig) |
| Max. érellenállás | 0,16 Ω /m |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Kábelhossz | 10 m |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Elemi ér, keresztmetszet | 0,14 mm ² |
| AWG | 26 |
| Vezetékfelépítés: Sodratok száma: | 7 |
| Egyes ér, anyag | cinezett Cu |
| Külső átmérő | 11 mm |
| Árnyékolás | nincs |

Csatlakozó a modul oldalán

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Pólusszám | 50 |
| Csatlakozó | IDC / FLK - aljzatsáv (2,54 mm) |
| A csatlakozók száma | 1 |

Csatlakozó a vezérlés oldalán

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Pólusszám | 50 |
| Csatlakozó | IDC / FLK aljzatsáv (2,54 mm) |
| A csatlakozók száma | 1 |

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;