Kivonat az online katalógusból

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5

Rendelési szám: 1689789



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689789

D-SUB érintkezőbetét, 3-as Shell méret, 25 jelérintkezővel, érintkező típusa dugasz, csavaros csatlakozás, egyenes, IP67 védettségű falra szerelhető kerethez és lengő tokozathoz

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.08.01

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 914080
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 210 (CAT-2-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	25
Profil	D-SUB 25
Csatlakoztatási ciklus	≥ 200
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csatlakozási keresztmetszet	0,14 mm² ... 0,5 mm²
AWG csatlakozási keresztmetszet	26 ... 20
Dugaszerő jelérintkezőnként	≤ 3,30 N

Húzóerő jelérintkezőnként	≤ 2,2 N
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 80 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkezőtartó anyaga	PBTP
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Arany a nikkelen
Védettség	IP20

Jellemző villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	60 V
Méretezési áram	5 A
Átmeneti ellenállás érintkezőpáronként	≤ 2,5 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 5000 MΩ

Tanúsítványok


Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz



D-SUB érintkezőbetét

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;