Kivonat az online katalógusból

VS-15-ST-DSUB-3P-LH

Rendelési szám: 1655331



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655331

D-SUB érintkezőtartó, 2-es Shell méret, 3 kombinációs érintkező felvételére, érintkező típusa dugasz, rögzítés 4-40 UNC menettel és forrasztócsappal, a VS-15... falra szerelő kerethez

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.03.01

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 029278
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 214 (CAT-2-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	3
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500
Csatlakozási mód	Kombinációs érintkező felvételére
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-55 °C ... 125 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	acél sárgára krómozott
Érintkezőtartó anyaga	PBTP
Érintkezőfelület anyaga	Arany a nikkelen

Tanúsítványok

Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
1655522	VS-ST-KX-50-LP	Koaxiális érintkező, D-SUB kombinációs betétekhez, NYÁK-lapra szereléshez, dugasz, döntött, aranyozott
1655645	VS-ST-KX-75-LP	Koaxiális érintkező, D-SUB kombinációs betétekhez, NYÁK-lapra szereléshez, dugasz, döntött, aranyozott
érintkezők		
1655467	VS-ST-LH-3,6/18/3,8	POWER érintkező, D-SUB kombinációs betétekhez, NYÁK-lapra szereléshez, dugasz, döntött, bemérési áram 40 A, aranyozott


Rajzok

Méretrajz



D-SUB érintkezőhordozó

Sematikus rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;