


VC-M-KV-PG16(9-13)

Rendelési szám: 1853984

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1853984>

Pg16 tömszelence, fémből, furattal rendelkező tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, a VC 1-es kialakítású tokozatokhoz, kábel [mm] 9 - 13

| Kereskedelmi adat | |
|---------------------------|--|
| EAN |  4 017918 146313 |
| Csomag | 5 |
| Vámtarifa | 74153300 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 44 (CAT-2-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.10.30



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

| Muszaki adatok | |
|-------------------------|---|
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | A nagy kábelméretekhez rendelésre Pg16-ról Pg21-re és Pg21-ről Pg29-re bővítő tömszelencék állnak rendelkezésre |
| A szorítócsavar anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
| Tömítés anyaga | TPE |
| Kábeltömítés anyaga | TPE |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Anyacsavar kulcsmérete | 24 mm |
| Tömítőoldal menetfajta | Pg16 |
| Vezeték külső átmérője | 9 mm ... 13 mm |
| Védettség | IP67 |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |

Tanúsítványok



Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|-----------------|-----------------|--|
| szerelés | | |
| 1854983 | VC-M-KV-PG21- 0 | Tömszelence fémből, furat nélküli tömítógumival a tömítéshez, ill. egyéni furatokhoz |

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;