

FLK 26/EZ-DR/ 100/KONFEK

Rendelési szám: 2299398

Az ábrán egy 20 pólusú változat látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2299398>

Konfekcionált kerek kábel két 26-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 1 m

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 886110
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 506 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.11.15



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U _N névleges feszültség	< 50 V AC
	60 V DC
Maximális áramterhelhetőség áganként	1 A
Max. érellenállás	0,16 Ω/m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C

Kábelhossz	1 m
Elemi ér, keresztmetszet	0,14 mm ²
AWG	26
Vezetékfelépítés: Sodratok száma:	7
Egyes ér, anyag	cinezett Cu
Külső átmérő	7,8 mm
Kábel, konfekcionálás	Késes csatlakozás, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 szerint
Árnyékolás	nincs

Tanúsítványok



Tanúsítások	GOST
Igényelt tanúsítások:	cUL / UL
Ex tanúsítások:	

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;