

## CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150


Rendelési szám: 2305318

Az ábrán egy 50-pólusú változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2305318>

Méretre szabott kerek kábel egy 20 pólusú csatlakozósávvval és egy nyitott véggel. Az erek a nyitott végükön 1 - 20-ig számozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek, vezeték hossza 1,5 m

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 038997
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 503 (CAT-7-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.05.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

$U_N$ névleges feszültség	< 50 V AC 60 V DC
Maximális áramterhelhetőség áganként	1 A
Max. érellenállás	0,16 $\Omega$ /m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C

Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Kábelhossz	1,5 m
Elemi ér, keresztmetszet	0,14 mm <sup>2</sup>
AWG	26
Vezetékfelépítés: Sodratok száma:	7
Egyes ér, anyag	cinezett Cu
Tesztfeszültség	0,8 kV
Külső átmérő	7,6 mm
Kábel, konfekcionálás	Késes csatlakozás, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 szerint
Árnyékolás	nincs

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;