Kivonat az online katalógusból

VS-09-CAN

Rendelési szám: 1689307



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689307

D-SUB komplett csatlakozó, CANopen-hez, 1-es Shell méret, aljzat, csavaros csatlakozás, árnyékolt, egyenes csatlakozási irány, IP67 védettség

CANopen

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.04.11

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 881016
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 184 (CAT-2-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	9
Árnyékolt	van
Csatlakoztatási ciklus	≥ 200
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csatlakozási keresztmetszet	0,14 mm² ... 0,5 mm²

AWG csatlakozási keresztmetszet	26 ... 20
Vezeték külső átmérője	5 mm ... 9 mm
Vezetékleágazás	ferde
Szín	szürke
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 75 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	PA
Érintkezőtartó anyaga	PBTP
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Arany a nikkelen
Kábeltömítés anyaga	CR/NBR
Védettség	IP67

Jellemző villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	63 V
Méretezési áram	1 A

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Védőfedél		
1887086	VS-09-SD	D-SUB védőfedél, 1-es Shell méret, IP54 védettség, a VS-09-... falra szerelhető kerethez és lengő tokozathoz

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;