

## HC-M-KV-M40(27-34)

Rendelési szám: 1607729

Az ábrán a HC-M-KV-M20 változat látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1607729>

Fém tömszelence 5 bar-ig, menet hossza 8 mm, vezeték átmérője  
27 ... 34 mm, kulcsnyílás 50, tömszelence M40

### Kereskedelmi adat

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                       | <br>4 017918 938819 |
| Csomag                    | 10                                                                                                    |
| Vámtarifa                 | 74199990                                                                                              |
| Katalógusoldal információ | Oldal 553 (CAT-4-2013)                                                                                |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.02.16



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| A tömszelence típusa   | M40 kivitel          |
| Tömszelence anyaga     | Nikkelezett sárgaréz |
| Tömítés anyaga         | Neoprén              |
| Kábeltömítés anyaga    | neoprén              |
| O-gyűrű anyaga         | NBR                  |
| Anyacsavar kulcsmérete | 50 mm                |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Csőcsonk kulcsnyílása          | 50 mm                 |
| Csatlakozóoldal menetfajta     | M40                   |
| Csatlakozómenet hossza         | 8,00 mm               |
| Vezeték külső átmérője         | 27 mm ... 34 mm       |
| Vezeték tömítési tartomány     | 27,00 mm ... 34,00 mm |
| Anyacsavar meghúzási nyomatéka | 20,00 Nm              |
| Védettség                      | IP68, 5 bar-ig        |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 100 °C     |

#### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;