Kivonat az online katalógusból

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M

Rendelési szám: 2926328

Az ábrán a 25 pólusú változat látható



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2926328

Árnyékolt kábel 50 pólusú D-SUB aljzattal és nyitott véggel. Az egyes erek 1-től 50-ig feliratozottak és érvéghüvellyel rendelkeznek. Az árnyékolófonat egy külön kábelvégre van kivezetve. Kábelhossz: 2 m

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.02.09

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 546911
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 517 (CAT-7-2013)

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	125 V AC/DC
Maximális áramterhelhetőség áganként	2 A
Max. érellenállás	≤ 0,09 Ω/m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C

Kábelhossz	2 m
Elemi ér, keresztmetszet	0,25 mm²
AWG	24
Külső átmérő	13,5 mm
Árnyékolás	van
Árnyékoló	Fonat ónozott rézvezetékekből, fedés kb. 85 %
Csatlakoztatási ciklus	> 200

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;