

SuperPro gáztöltésű kézi forrasztópáka

Rendelési szám: 811238

A. ábra:

(Lásd az idegen nyelvű leírás tetején.)

Az ábra szövegei:

Gas ON-OFF... = gázáram BE/KI kapcsoló

Gas Inspection... = gáztöltés ellenőrző ablak

Ignition... = gyújtó-kapcsoló

Temperature... = hőmérséklet-szabályzó gomb

FIGYELMEZTETÉS:

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassuk végig a használati utasítást. A készülék nyomás alatt lévő, gyúlékony butángázt tartalmaz, ezért óvatosan használjuk. A készüléket ne tegyük ki tűz lángjának, vagy 50°C-nál (120°F) magasabb hőmérséklet behatásának, pl. az autó kalaptartóján egy napsütéses napon, stb. Begyújtáskor ne tartsuk a készüléket a testünk, vagy a szemünk felé. Gyermekektől távol tartandó.

A NYOMÁS ALATT LÉVŐ TARTÁLYALYAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

- A tartályt ne tegyük ki 50°C-nál (120°F) magasabb hőmérséklet behatásának.
- Ha nem megfelelően állítjuk be a hőmérséklet-szabályzót (túl magas hőmérsékletre), akkor túl erős gázáram, illetve égés alakulhat ki, esetleg a katalizátor vörösen pulzál. Alapvető fontosságú, hogy beindításkor a készülék hegye mindig a szemünktől, illetve a testünktől ellenkező irányba mutasson.
- Ne használjuk, illetve ne indítsuk be a készüléket éghető anyagokon, vagy azok mellett.
- A védősapkát még meleg készülékre is visszarakhatjuk, de gondosan ügyelni kell arra, hogy amikor a helyére csúsztatjuk, akkor a sapka ne érjen hozzá a hegyhez, mert ellenkező esetben a sapka biztosan megsérül.
- Bizonyosodjunk meg arról, hogy a láng teljesen kialudt, mielőtt lerakjuk a berendezést.

A GÁZ FAJTÁJA:

A készülék ugyanolyan butángázzal működik, mint az öngyújtó készülékek. Csak Ronson, Braun, vagy Colibri gyártmányú szűrt gázt használunk. Valamennyi folyékony gáznak láthatónak kell lennie a hőmérséklet-szabályzó alatt lévő átlátszó ellenőrző ablakon keresztül. A légnemű gáz önmagában még nem szolgáltat elegendő nyomást.

A BEGYÚJTÁS MENETE (A ábra):

A SuperPro begyújtása egy piezo-elektromos rendszer segítségével történik. Jegyezzük meg, hogy a begyújtás menete egy kissé eltérő attól függően, hogy forrasztóláng, vagy meleg levegő üzemmódban kívánjuk üzemeltetni a berendezést. Ajánlott a begyújtás rövid gyakorlása.

LÁNG ÜZEMMÓD:

Távolítsuk el a katalizátor-hegyet és a hollandi anyát. A hőmérséklet-szabályzót állítsuk közepes állásba. Kapcsoljuk be a gázáramot a kapcsoló (a kapcsolón lévő, a pákahegy felé mutató nyíl felé) előre tolásával. A piezoelektromos gyújtókapcsolót húzzuk hátra (villám jel, hátrafelé mutató nyíl) ütközésig, és gyorsan engedjük visszacsapódni (a belső rugó megfelelő sebességet biztosít). Ha az ujjunk nyomásával az indító kapcsoló visszacsapódásának sebességét lecsökkentjük, akkor a gázáramlás megszakítása miatt a láng kialudhat. A megfelelő működtetést ki kell tapasztalni.

FIGYELMEZTETÉS:

Előfordul, hogy használat után a hegy és a hollandi anya még forró. Hagyjuk őket megfelelően kihűlni a levétel, illetve megérintés előtt.

FORRASZTÁSI ÜZEMMÓD:

A kiválasztott forrasztóhegyet és a hollandi anyát illesszük a helyére. A hőmérséklet-szabályzót állítsuk a maximális állásba. Kapcsoljuk be a gázáramot a kapcsoló előre tolásával. A gyújtó-kapcsolót húzzuk hátra ütközésig, de a visszacsapódás sebességét a hüvelykujjunk nyomásával csökkentjük le annyira, hogy a gáz áramlás megszakítása miatt a láng kialudjon, és ezáltal lehetővé tegyük, hogy a katalizátor szabályozza az égést. Ha a hegy alsó részén lévő kilépőnyílásánál a katalizátor izzik, az a forrasztási üzemmódban azt jelzi, hogy a készülék megfelelően működik.

MELEG LEVEGŐS ÉS VÁGÓ ÜZEMMÓD:

A kiválasztott forrasztóhegyet és a hollandi anyát illesszük a helyére.

A begyújtás menete a forrasztási üzemmódnál leírtakkal megegyező.

HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS:

A pákahegy hőmérsékletét és a gázáramot a hőmérséklet-szabályzó (a szokásnak megfelelően a készülék gáztöltő végén van elhelyezve) magas/ alacsony (HI/LO) tartományon belüli elfordításával szabályozhatjuk. A hegynek nem szükséges piroosan izzania ahhoz, hogy elérje a megfelelő forrasztási hőmérsékletet. A hőmérséklet-szabályzó megfelelő beállítását ki kell tapasztalni.

GÁZTÖLTÉS: (B. ábra). A gázkapcsolónak KI (OFF) állásban kell lennie a töltés megkezdése előtt.

A töltéshez nem feltétlenül szükséges adaptert használnunk. Töltéskor a butántöltőt helyezük a készülék fölé, hiszen a gáz töltődése a gravitáció és a nyomáskülönbség következménye. A tartályt és a készüléket töltés közben teljesen függőleges helyzetben kell tartani, szöveget nem zárhatnak be. Fejezzük be a töltést, ha a szelepből folyni kezd a gáz. A speciális légtelenítő-szelep gyors és egyszerű töltést tesz lehetővé.

A HEGYEK CSERÉJE (C. ábra):

A forrasztó-, meleg levegő fűvő- és egyéb hegyek könnyen eltávolíthatók, illetve felrakhatók a hollandi anya kicsavarása után, a hegyet, az anyát és a rögzítőgyűrűt lehúzva a begyújtó szerkezetről. Vegyük ki a hegyet, és cseréljük ki egy újra, vagy váltsunk egy másik fajta hegyre. Csúsztassuk be a helyére, és csavarjuk be a hollandi anyát. Az alkalmazható hegyek a D ábrán láthatók.

FIGYELMEZTETÉS: A hegy kilépőnyílásán 580°C-nál melegebb gázok lépnek ki. A SuperPro készüléket soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Ha lerakjuk valahova a készüléket, mindig állítsuk úgy, hogy a kilépő nyílások felfelé nézzenek, és helyezzük a pákát a védősapkára az E ábrán látható módon.

Forrasztó hegyek:	580°C-ig (1,075°F)
Lángfűvő (hegy nélkül)	1300°C-ig (2,372°F)
Forró-levegő fűvő	625°C-ig (1,150°F)
Forró vágóhegyek	580°C-ig (1,075°F)

C. ábra

(Lásd az idegen-nyelvű leírás alján.)

Az ábra szövegei:

- Retaining... = hollandi anya (a csavarmenetet elhagytuk a jobb áttekinthetőség kedvéért).
- Katalysator = katalizátor
- Tip = hegy
- Tip Retention... = hegyrögzítő gyűrű
- Iron... = fémtest)

D. ábra

(Lásd az idegen-nyelvű leírás alján.)

Cserélhető hegyek

...

Sp-9 forró-levegő fűvő

Sp-10 vágóhegy

Sp-11 forró-levegő terelőlap