

Cikkszám: 148

Árucikk Booster

**Kiszerezés
500g**



Termékleírás / A termék előnyei

A BOOSTER professzionális alkalmazásra kifejlesztett, ultraerős, sűrített gáz. A legmakacsabb por- és egyéb szennyeződések is biztosan és megbízhatóan eltávolítja. A BOOSTER kiválóan alkalmazható feszültség alatt, valamint tűzforrások közelében végzett karbantartási és javítási munkák során.

A szabadalmazott szórófej gondoskodik arról, hogy az összetevők közvetlenül a fúvókából kilépve kiteljesítsék extrém nagy nyomásukat, és teljesen mértékben gáz halmazállapotúvá változzanak. A legújabb szeleptechnológia gondoskodik arról, hogy a maradék nyomás négyszer akkora, mint a hagyományos sűrített levegőjű spray-eknél. A BOOSTER kiválóan alkalmas a nehezen megközelíthető helyek tisztítására és portalanítására, és különösen a fotó-, az optikai és a precíziós alkatrészek területén, valamint az elektronikai iparban, és a javítások és karbantartások során bizonyított. A BOOSTER nélkülözhetetlen a helyszíni karbantartási és szervizmunkák során.

A felhasználásra vonatkozó tudnivalók

Az első alkalmazás előtt a biztonsági lapocskát le kell törni. A mellékelt szórócsövecskét helyezze a szelepfej nyílásába. Rövid szórásokkal tisztítsa meg a megtisztítani kívánt részeket. A maximális nyomás fenntartása érdekében a szórófejet intervallumokban kell használni. A doboz a folyamatos használat során erősen lehűl. A maximális nyomás visszaállítása érdekében a dobozt hagyja felmelegedni. A dobozt lehetőleg tartsa függőlegesen, és a szórás alatt semmi esetre se döntse meg 60 foknál nagyobb szögben, különben a folyékony gáz kiömölhet.

Fizikai tulajdonságok

Sűrűség 20°C-on	1,20 g/cm ³
Nyomás	5,3 bar
Lobbanáspont	nincs
Szag	szagtalan
Párolgás	komplett
RoHS-konformitás	Igen

Tárolás / élettartam

Szakszerű tárolás mellett minőségét megőrzi 2 évig.

A maradék kiürítése után a csomagolást a hasznosanyag-gyűjtőben kell ártalmatlanítani.